

**MOLDES**

Avenida de Albufereta 28 bis  
03016  
ALICANTE

TIENDA \_\_\_\_\_ FECHA DE ENVÍO \_\_\_\_\_

Teléfono: 966 59 60 64  
Fax 966 59 60 49

REFERENCIA: \_\_\_\_\_ TEL: \_\_\_\_\_

**LABORATORIOS SONORA S.L**



PASO 1		AUDIOMETRÍA					
Hz	250	500	1K	2K	3K	4K	8K
DR							
IZ							

PASO 2 SELECCIONAR	
DR	
IZ	

PASO 4		MATERIAL			
SELECCIONAR MATERIAL	DURO clear	Biopor 25 rose-orange	Biopor 40 rose-orange	Biopor 60 rose-orange	FotoTec® Flex clear

PASO 3		VENTILACIÓN					
VENTING	0	1	1,4	2	2,5	>2,5	
DR							
IZ							

**OPCIONES DE COLOR POR MATERIALES**

COLORES MATERIAL DURO		
ROJO	AZUL	BEIGE

COLORES MATERIAL 25		
ROJO	AZUL	AMARILLO

COLORES MATERIALES 40-60			
ROJO	AZUL	SOLO 60 CLEAR	NEGRO

PASO 5		TUBO/CODO	
Seleccionar el tubo o codo estándar	CODO (Material acrílico)	TUBO 3,1	TUBO 2,6

PASO 6		SELECCIONAR ESTILO DE MOLDE			
ESQUELETO	CANAL	CANAL CONCHA	SEMI ESQUELETO	CANAL PESTAÑA	CORDÓN/PETACA

PASO 6		SELECCIONAR ESTILO DE MOLDE		
COCHA	CONCHA POTENTE	1/2 CONCHA ESQUELETO	CROS A	CROS B

OBSERVACIONES:

---



---



---



---



---



---

PASO 7		OPCIONES (SI PROCEDE)	
TUBO Retención Solo Materiales blandos. <b>CODO RETENCIÓN CON TUBO</b> para conductos estrechos sin necesidad de pegar se puede girar		CODO Infantil Especial solo material duro o fototeca flex. Se puede girar facilitando su orientación	